



ORIENTACYJNA TABELA ZACISKANIA

Tabele średnic zacisku są wyłącznie wskazówką dla wykonania prawidłowego zacisku !

Podany wymiar w mm oznacza jaką średnicę powinna osiągnąć tuleja zaciskowa po zaciśnięciu na wężu.

Po zaciśnięciu węża można sprawdzić przewężenie wiertłem lub bolcami do sprawdzania zacisku !

Średnica wew. węża - DN	Wąż 1SC cienkościenny	Wąż 2SC cienkościenny	Wąż 1SN (1 oplot stalowy)	Wąż 2SN (2 oploty stalowe)	Wąż 4SP [Skórować !]	Wąż 4SH [Skórować !]
5 (3/16")			tuleja 1SN : 14,9 mm tuleja uniwersalna : 16,00 zalecane szczęki : 13 lub 16	tuleja 2SN : 15,8 mm tuleja uniwersalna : 16,7mm zalecane szczęki : 13 lub 16	-----	-----
6 (1/4")	14,4 mm	tuleja 1SN : 16,1mm zalecane szczęki : 16 +	tuleja 1SN : 15,7 mm tuleja uniwersalna : 18,00 zalecane szczęki : 13 lub 16	tuleja 2SN : 17,2 mm tuleja uniwersalna : 19,00mm zalecane szczęki : 16 +	-----	-----
8 (5/16")	16,3 mm	tuleja 1SN : 17,9mm zalecane szczęki : 16 +	tuleja 1SN : 17,7 mm tuleja uniwersalna : 18,6 zalecane szczęki : 16	tuleja 2SN : 19,4 mm tuleja uniwersalna : 19,6 mm zalecane szczęki : 16 lub 19	-----	-----
10 (3/8")	17,8 mm	tuleja 1SN : 19,5mm 20,1mm zalecane szczęki : 19	tuleja 1SN : 19,00 mm tuleja uniwersalna : 20,5 zalecane szczęki : 19 +	tuleja 2SN : 20,6 mm tuleja uniwersalna : 21,3mm zalecane szczęki : 19 +	Tuleja 4SP długa : 23mm Tuleja 2ST/4SP 22,40mm zalecane szczęki : 19 lub 22 +	-----
13 (1/2")	22,0 mm	tuleja 1SN : 23,3mm 23,7mm zalecane szczęki : 23 +	tuleja 1SN : 23,00 mm tuleja uniwersalna : 23,4 zalecane szczęki : 23 +	tuleja 2SN : 23,7 mm tuleja uniwersalna : 23,7mm zalecane szczęki : 23 +	Tuleja 4SP długa : 26,7mm Tuleja 2ST/4SP 26,00mm zalecane szczęki : 26 +	-----
16 (5/8")	25,3 mm	tuleja 1SN : 27,3mm zalecane szczęki : 26 +	tuleja 1SN : 2,62 mm tuleja uniwersalna : 27,00 zalecane szczęki : 26 +	tuleja 2SN : 26,0 mm tuleja uniwersalna : 28,2mm zalecane szczęki : 26 +	Tuleja 4SP długa : 30,7mm Tuleja 2ST/4SP 29,60mm zalecane szczęki : 26 lub 30 +	
20 (3/4")	28,0 mm	tuleja 1SN : 30,4mm zalecane szczęki : 30 +	tuleja 1SN : 30,00 mm tuleja uniwersalna : 30,8 zalecane szczęki : 30 +	tuleja 2SN : 30, 1mm tuleja uniwersalna : 32,00mm zalecane szczęki : 30 +	Tuleja 4SP długa : 33,0mm Tuleja 2ST/4SP 33,00mm zalecane szczęki : 30 +	35,5mm
25 (1")	37,0 mm	tuleja 1SN : 38,9mm zalecane szczęki : 35 +	tuleja 1SN : 38,2 mm tuleja uniwersalna : 39,1 zalecane szczęki : 35 lub 39	tuleja 2SN : 39,0 mm tuleja uniwersalna : 40,3mm zalecane szczęki : 39 +	Tuleja 4SP długa 42mm Tuleja 2ST/4SP 41,40mm zalecane szczęki : 39 +	42mm INTERTRACO
32 (1.1/4")			tuleja 1SN : 47,3 mm tuleja uniwersalna : 48,3 zalecane szczęki : 45 +	tuleja 2SN : 49,0 mm tuleja uniwersalna : 51,0mm zalecane szczęki : 45 +	Tuleja 4SP długa : 51mm Tuleja 2ST/4SP 51,80mm zalecane szczęki : 45 +	48,5mm INTERTRACO
40 (1.1/2")			tuleja 1SN : 52,5 mm zalecane szczęki : 52 +	tuleja 2SN : 55,0 mm tuleja uniwersalna : 59,8mm zalecane szczęki : 51 +	Tuleja 4SP długa : 60mm zalecane szczęki : 57 +	57mm
50 (2")			tuleja 1SN : 68,3 mm 68,3 tuleja uniwersalna zalecane szczęki : 64 +	tuleja 2SN : 69,4 mm tuleja uniwersalna : 69,4mm zalecane szczęki : 69 +	Tuleja 4SP długa : 74mm zalecane szczęki : 69 +	74mm



ORIENTACYJNA TABELA ZACISKANIA

Tabele średnic zacisku są wyłącznie wskazówką dla wykonania prawidłowego zacisku !

Podany wymiar w mm oznacza jaką średnicę powinna osiągnąć tuleja zaciskowa po zaciśnięciu na wężu.

Po zaciśnięciu węża można sprawdzić przewężenie wiertłem lub bolcami do sprawdzania zacisku !

Średnica wew. węża - DN	Wąż termoplastyczny R7 Oplot tekstylny	Wąż termoplastyczny R1 Oplot stalowy				
4	tuleja R7 : 10,3mm zalecane szczeki : 10					
5	tuleja R7 : 11,5mm zalecane szczeki : 10 +					
6 (1/4")	tuleja R7 : 13,2mm zalecane szczeki : 12 +	tuleja R7 : 13,7mm zalecane szczeki : 12 +				
8 (5/16")	tuleja R7 : 16,3mm zalecane szczeki : 16 +	tuleja R7 : 15,9mm zalecane szczeki : 13 +				
10 (3/8")	tuleja R7 : 18,3mm zalecane szczeki : 16+	tuleja R7 : 18,5mm zalecane szczeki : 16+				
13 (1/2")	tuleja R7 : 23,0mm zalecane szczeki : 23	tuleja R7 : 22,8mm zalecane szczeki : 23				
16 (5/8")						
20 (3/4")						
25 (1")						
32 (1.1/4")						
40 (1.1/2")						